

**Garant**
**Cuțit de strung pentru canelare, pe dreapta, Lățimea cozii / de canelare w:  
12/3mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	273750 12/3
GTIN	4045197484482
Clasa articolului	21W

**Descriere**
**Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

**Descriere tehnică**

Lățimea funcțională $L_4$	12 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Șurub	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Lungime cap $L_1$	30 mm
Adâncime de retezare $t_{\max}$	9 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lățimea cozii b	12 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

---

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub de strângere Tip 4	279815 4
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500