



Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 A = 120, Ø de strângere D1: 20mm



Date comandă

Numărul de comandă	302254 20
GTIN	2050001689757
Clasa articolului	33W

Descriere

Execuție:

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**

Sablată cu bile de sticlă.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Ø D ₂	33 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø exterior D	42 mm
Suport	SK 40 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20
Șurub de tragere etașat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere etașat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etașat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
	308790 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm

354235 16,1-22

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 20-32 mm

354240 20-32

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/20 mm

302412 32/20

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustare etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Unitate de fretare compactă Tip SU1

354210 SU1

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/20 mm

302410 32/20

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/20 mm

302416 32/20

Șurub de tragere special fără filet interioaretanșat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M