

**Garant****Cuțit de strung pentru canelare, pe dreapta, Lățimea cozii / de canelare w:  
32/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273750 32/5
GTIN	4045197531520
Clasa articolului	21W

**Descriere****Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

**Descriere tehnică**

Lățime de canelare w	5 mm
Lățimea funcțională $L_4$	26,5 mm
Lungime cap $L_1$	38 mm
Adâncime de retezare $t_{\max}$	15 mm
Șurub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Lungimea totală L	170 mm
Lățimea cozii b	32 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Șurub de strângere Tip 7	279815 7
Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600