

**Garant****Sculă „5 în 1” pentru strunjit și găurit 1,5×D, pe dreapta, Ø DC: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268463 10
GTIN	4045197468499
Clasa articolului	21X

**Descriere****Execuție:**

Cu răcire interioară.  
Coadă cilindrică.

**Aplicație:**

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

**Notă:**

- **Alegeți razele la colț oricât de mari doriți.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bari).**

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 31
Ø cozii D <sub>s</sub>	12 mm
Ø nominal D	10 mm
Plăcuță amovibilă Cod 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Toleranța D a Ø de găurire	0/+0,22 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	15 mm
Lungimea totală L	90 mm
Serie	”5 în 1”
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 31

269028 31

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8