

**Garant****Sculă „5 în 1” pentru strunjit și găurit 2,25×D, pe stânga, Ø DC: 11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268468 11
GTIN	4045197470225
Clasa articolului	21X

**Descriere****Execuție:**

Cu răcire interioară.

Coadă cilindrică **cu manșon**.

**Aplicație:**

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

**Notă:**

· **Alegeți razele la colț oricât de mari doriți.**

· **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bari).**

Atunci când folosiți scule de strunjit și găurit **pentru oțel cu așchii lungi și oțeluri inoxidabile cu așchii lungi nu depășiți 1,5×D.**

**Descriere tehnică**

Toleranța D a Ø de găurire	0/+0,27 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 32
Ø nominal D	11 mm
Plăcuță amovibilă Cod 268472 – 268496	WCHX 0602..
Ø cozii D <sub>s</sub>	16 mm
Lungimea cozii L <sub>s</sub>	45 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	24,75 mm
Ø d <sub>2</sub>	20 mm

Lungime activă L <sub>A</sub>	32 mm
Serie	"5 în 1"
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

### Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 32	269028 32
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500