

Garant**Sculă „5 în 1” pentru strunjit și găurit 2,25×D, pe dreapta, Ø DC: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268467 8
GTIN	4045197470126
Clasa articolului	21X

Descriere**Execuție:**

Cu răcire interioară.

Coadă cilindrică **cu manșon**.**Aplicație:**

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

Notă:· **Alegeți razele la colț oricât de mari doriți.**· **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bari).**Atunci când folosiți scule de strunjit și găurit **pentru oțel cu așchii lungi și oțeluri inoxidabile cu așchii lungi nu depășiți 1,5×D.****Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă Cod 268472 – 268496	WCHX 0401..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 30
Toleranța D a Ø de găurire	0/+0,22 mm
Ø nominal D	8 mm
Ø cozii D _s	10 mm
Lungimea cozii L _s	38 mm
Lungime utilă L ₁	18 mm
Ø d ₂	12 mm

Lungime activă L _A	22,5 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 30	269028 30
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200