

Garant
Portsculă cu strângere rapidă cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 A = 120, Ø de strângere D1: 8mm

Date comandă

Numărul de comandă	302257 8
GTIN	4045197467713
Clasa articolului	31A

Descriere
Execuție:

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Cu **orificii ale canalului de răcire (CCB)** și dop filetat cu care se pot închide.
Orificii ale canalului de răcire la Ø de strângere D1: 3, 4 și 5 mm fără închidere.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø de prindere D ₁	8 mm
Ø exterior D	26,7 mm

Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Suport	SK 40 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354235 6-9
Cheie de fixare pentru șurubul de trager ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Șurub de trager Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de trager etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de trager 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de trager special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354236 6-9
Șurub de trager Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de trager special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
	302416 20/8

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/8 mm

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con
ISO 40

308610 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con
ISO 40

308650 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/8 mm

302412 20/8

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308795 40

Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere
6-12 mm

354240 6-12