

**Garant****Sculă „5 în 1” pentru strunjit și găurit 2,25×D, pe dreapta, Ø DC: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268467 10
GTIN	4045197470133
Clasa articolului	21X

**Descriere****Execuție:**

Cu răcire interioară.

Coadă cilindrică **cu manșon**.

**Aplicație:**

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

**Notă:**

• **Alegeți razele la colț oricât de mari doriți.**

• **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bari).**

Atunci când folosiți scule de strunjit și găurit **pentru oțel cu așchii lungi și oțeluri inoxidabile cu așchii lungi nu depășiți 1,5×D.**

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 31
Plăcuță amovibilă Cod 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Toleranța D a Ø de găurire	0/+0,22 mm
Ø nominal D	10 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	12 mm
Lungimea cozii L <sub>s</sub>	42 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	22,5 mm
Ø d <sub>2</sub>	16 mm

Lungime activă L <sub>A</sub>	28 mm
Serie	"5 în 1"
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 31	269028 31
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8