

Garant**Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 A = 120, Ø de strângere D1: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302256 8
GTIN	4045197287922
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø de prindere D ₁	8 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø exterior D	27 mm
Suport	SK 40 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354236 6-9
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
	308802 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm

354235 6-9

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/8 mm

302410 25/8

Unitate de răcire Tip CU1

354215 CU1

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/8 mm

302416 20/8

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/8 mm

302412 25/8

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/8 mm

302410 20/8

302416 25/8

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/8 mm

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu
amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 20/8 mm

302415 20/8

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat
pentru con ISO 40

308615 40

Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere
6-12 mm

354240 6-12