

**CCMW 09T302, BUX220, Modelul muchiilor așchietoare: M****Date comandă**

Numărul de comandă	265754 M
GTIN	4045197818041
Clasa articolului	22I

**Descriere****Execuție:**

- De unică folosință.
- Cu un singur tăiș.

**Notă:**

La cerere se pot livra alte forme de plăcuțe amovibile, dimensiuni și raze la colț.

Categorie: BUX220

Modelul muchiilor așchietoare: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,2 mm
Categorie	BUX220
Avans $f$	0,1 - 0,2 mm/rot

Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Modelul muchiilor așchietoare	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 200 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	CBN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMW 09T302
Numărul de schimbări / tășuri	1
Caracteristici nume produs	BUX220
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire