

**DCMW 070204, BUX220, Modelul muchiilor așchietoare: M****Date comandă**

Numărul de comandă	265762 M
GTIN	4045197818089
Clasa articolului	22I

Descriere**Execuție:**

- De unică folosință.
- Cu un singur tăiș.

Notă:

La cerere se pot livra alte forme de plăcuțe amovibile, dimensiuni și raze la colț.

Categorie: BUX220

Modelul muchiilor așchietoare: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 0,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,2 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 200 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,2 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	BUX220
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 200 m/min

Modelul muchiilor așchietoare	M
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 0,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	CBN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMW 070204
Numărul de schimbări / tășuri	1
Caracteristici nume produs	BUX220
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire