

Garant

Sculă „5 în 1” pentru strunjit și găurit 1,5×D, pe dreapta, Ø DC: 15mm



Date comandă

Numărul de comandă	268463 15
GTIN	4045197470034
Clasa articolului	21X

Descriere

Execuție:

Cu răcire interioară.
Coadă cilindrică.

Aplicație:

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

Notă:

- **Alegeți razele la colț oricât de mari doriți.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bari).**

Descriere tehnică

Toleranța D a Ø de găurire	0/+0,27 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 33
Ø cozii D _s	20 mm
Plăcuță amovibilă Cod 268472 – 268496	WCHX 0703..
Ø nominal D	15 mm
Lungime utilă L ₁	22,5 mm
Lungimea totală L	125 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 33	269028 33
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500