

Garant**Sculă „5 în 1” pentru strunjit și găurit 2,25×D, pe dreapta, Ø DC: 11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268467 11
GTIN	4045197470140
Clasa articolului	21X

Descriere**Execuție:**

Cu răcire interioară.

Coadă cilindrică **cu manșon**.**Aplicație:**

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

Notă:· **Alegeți razele la colț oricât de mari doriți.**· **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bari).**Atunci când folosiți scule de strunjit și găurit **pentru oțel cu așchii lungi și oțeluri inoxidabile cu așchii lungi nu depășiți 1,5×D.****Descriere tehnică**

Ø nominal D	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 32
Plăcuță amovibilă Cod 268472 – 268496	WCHX 0602..
Toleranța D a Ø de găurire	0/+0,27 mm
Ø cozii D _s	16 mm
Lungimea cozii L _s	45 mm
Lungime utilă L ₁	24,75 mm
Ø d ₂	20 mm

Lungime activă L _A	32 mm
Serie	"5 în 1"
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 32	269028 32
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8