

Garant**WCHX 05T102, Tip: SM**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 268476 SM |
| GTIN | 4045197470423 |
| Clasa articolului | 21K |

Descriere

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuțe amovibile Cod 268463 – 268468, Ref. 10.
recomandat pentru \varnothing sculei D_c : 10 mm

Categorie: HB7120

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 110 - 220 m/min

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 110 - 140 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|-----------------|
| Rază la colț | 0,2 mm |
| Aplicație secundară | M |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară | 110 - 140 m/min |
| Aplicația principală | P |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 110 - 220 m/min |
| Tip | SM |
| Categorie | HB7120 |
| Materialul sculei | Carbura |

| | |
|--|------------------------------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | WCHX 05T102 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 3 |
| recomandat pentru \varnothing sculei D_c | 10 mm |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |