

Garant**Sculă „5 în 1” pentru strunjit și găurit 1,5×D, pe dreapta, Ø DC: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268463 18
GTIN	4045197470041
Clasa articolului	21X

Descriere**Execuție:**

Cu răcire interioară.
Coadă cilindrică.

Aplicație:

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

Notă:

- **Alegeți razele la colț oricât de mari doriți.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bari).**

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă Cod 268472 – 268496	WCHX 0903..
Toleranța D a Ø de găurire	0/+0,33 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 34
Ø cozii D _s	25 mm
Ø nominal D	18 mm
Lungime utilă L ₁	27 mm
Lungimea totală L	135 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 34	269028 34
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500