

Garant**Sculă „5 în 1” pentru strunjit și găurit 1,5×D, pe dreapta, Ø DC: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268463 20
GTIN	4045197470058
Clasa articolului	21X

Descriere**Execuție:**

Cu răcire interioară.
Coadă cilindrică.

Aplicație:

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

Notă:

- **Alegeți razele la colț oricât de mari doriți.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bari).**

Descriere tehnică

Toleranța D a Ø de găurire	0/+0,33 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 35
Ø cozii D _s	25 mm
Plăcuță amovibilă Cod 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Ø nominal D	20 mm
Lungime utilă L ₁	30 mm
Lungimea totală L	150 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 35	269028 35
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500