

Garant**Sculă „5 în 1” pentru strunjit și găurit 2,25×D, pe dreapta, Ø DC: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268467 18
GTIN	4045197470164
Clasa articolului	21X

Descriere**Execuție:**

Cu răcire interioară.

Coadă cilindrică **cu manșon**.

Aplicație:

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

Notă:

· **Alegeți razele la colț oricât de mari doriți.**

· **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bari).**

Atunci când folosiți scule de strunjit și găurit **pentru oțel cu așchii lungi și oțeluri inoxidabile cu așchii lungi nu depășiți 1,5×D.**

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 34
Ø cozii D _s	25 mm
Plăcuță amovibilă Cod 268472 – 268496	WCHX 0903..
Ø nominal D	18 mm
Toleranța D a Ø de găurire	0/+0,33 mm
Lungimea cozii L _s	56 mm
Lungime utilă L ₁	40,5 mm
Ø d ₂	32 mm

Lungime activă L _A	53 mm
Serie	"5 în 1"
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 34	269028 34
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500