

Garant**Sculă „5 în 1” pentru strunjit și găurit 1,5×D, pe dreapta, Ø DC: 26mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268463 26
GTIN	4045197470065
Clasa articolului	21X

Descriere**Execuție:**

Cu răcire interioară.
Coadă cilindrică.

Aplicație:

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

Notă:

- **Alegeți razele la colț oricât de mari doriți.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bari).**

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă Cod 268472 – 268496	WCHX 1305..
Ø nominal D	26 mm
Toleranța D a Ø de găurire	0/+0,33 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 36
Ø cozii D _s	32 mm
Lungime utilă L ₁	39 mm
Lungimea totală L	180 mm
Serie	”5 în 1”
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 36	269028 36
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600