

Garant**Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 A = 160, Ø de strângere D1: 25mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302258 25 |
| GTIN | 4045197288080 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductivă, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|---------------|
| Lungime activă dimensiune A | 160 mm |
| Ø D ₂ | 44 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 25 mm |
| Ø exterior D | 53 mm |
| Suport | SK 40 A = 160 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Forma | ADB |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

Accesorii

| | |
|--|----------------|
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308790 40 |
| Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308660 40 |
| Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M | 308670 40M |
| Unitate de răcire Tip CU1 | 354215 CU1 |
| Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308806 40 |
| Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308600 40 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308795 40 |
| Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308700 40 |
| Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm | 354236 22,1-32 |
| Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308625 40 |
| Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 20-32 mm | 354240 20-32 |
| Unitate de fretare compactă Tip SU1 | 354210 SU1 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308615 40 |
| | 308760 40 |

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40 308635 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 308820 40

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40 308640 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40 308802 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308610 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40 308740 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308620 40

Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm 354235 22,1-32

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40 308605 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308785 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40 308801 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308630 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308650 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308765 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40 308830 40

Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40 354225 40