

Garant**Sculă „5 în 1” pentru strunjit și găurit 1,5×D, pe stânga, Ø DC: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268464 8
GTIN	4045197470072
Clasa articolului	21X

Descriere**Execuție:**

Cu răcire interioară.

Coadă cilindrică.

Aplicație:

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

Notă:

- **Alegeți razele la colț oricât de mari doriți.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bari).**

Descriere tehnică

Toleranța D a Ø de găurire	0/+0,22 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 30
Ø cozii D _s	12 mm
Plăcuță amovibilă Cod 268472 – 268496	WCHX 0401..
Ø nominal D	8 mm
Lungime utilă L ₁	12 mm
Lungimea totală L	80 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 30	269028 30
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200