

Garant**Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 A = 120, Ø de strângere D1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302256 16
GTIN	4045197287960
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductivă, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø exterior D	34 mm
Suport	SK 40 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/16 mm	302410 32/16
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm	354235 12,1-16

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/16 mm

302410 25/16

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308615 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40