

**Garant****RC.X 1204, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260650 HB7120-1
GTIN	4045197818249
Clasa articolului	21G

**Descriere**

RC.X 1204 HB7120-1 Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avans f: 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min
Categorie	HB7120-1
Sfărâmător de așchii	VM
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RCMX 1204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire