

**Garant****SCMT 09T304, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260742 HB7120-1
GTIN	4045197818256
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7120-1
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 290 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	VS
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304

Numărul de schimbări / tășuri

4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire