

Garant**SCMT 120408, Categorie: HB7120-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260750 HB7120-1
GTIN	4045197818287
Clasa articolului	21G

Descriere

SCMT 120408 HB7120-1 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB7120-1

Sfărâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 290 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Sfărâmător de așchii	VS
Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 m/min

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire