

**Garant****SC.T 120404, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260765 HB7120-1
GTIN	4045197818614
Clasa articolului	21G

**Descriere**

SC.T 120404 HB7120-1 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: HB7120-1

Sfărâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7120-1
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min

Sfârâmător de aşchii	VM
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire