

Garant**TCMT 110204, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260952 HB7120-1
GTIN	4045197818706
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 110204 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 290 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmător de așchii	VS
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 m/min
Categorie	HB7120-1
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire