

**Garant****TC.T 110204, Categorie: HB7120-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	260982 HB7120-1
GTIN	4045197818751
Clasa articolului	21G

### Descriere

TC.T 110204 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 260 m/min

### Descriere tehnică

Categorie	HB7120-1
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	M
Sfârâmător de aşchii	VM
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Numărul de schimbări / tășuri	3
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire