

**Garant****TCMT 16T308, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260988 HB7120-1
GTIN	4045197818775
Clasa articolului	21G

**Descriere**

TCMT 16T308 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Sfărâmător de așchii	VM
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T308
Numărul de schimbări / tășuri	3
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire