

**Garant****VBMT 110304, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261144 HB7120-1
GTIN	4045197818799
Clasa articolului	21G

**Descriere**

VBMT 110304 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 290 m/min**Descriere tehnică**

Sfârâmător de așchii	VS
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 290 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7120-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire