

Garant**Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 A = 160, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302258 6
GTIN	4045197288004
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø de prindere D ₁	6 mm
Ø exterior D	27 mm
Suport	SK 40 A = 160
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354235 6-9
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
	302410 16/6

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 16/6 mm

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm

354236 6-9

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/6 mm

302416 20/6

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Unitate de fretare compactă Tip SU1

354210 SU1

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 20/6 mm

302415 20/6

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/6 mm

302410 20/6

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308615 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime,cu orificii ale canalului de răcire Ø d / Ø D1 20/6 mm

302414 20/6

Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere special fără filet interioare etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40