

Garant**VC.T 160408, Categorie: HB7120-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261459 HB7120-1
GTIN	4045197818935
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 160408 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de aşchii	VM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm

Categorie	HB7120-1
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire