

Garant**CC.T 060204, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260052 HB7140-1
GTIN	4045197818959
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 060204 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Sfârâmător de așchii	VS
Categorie	HB7140-1

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire