

**Garant**
**Sculă „5 în 1” pentru strunjit și găurit 1,5×D, pe dreapta, Ø DC: 8mm**


## Date comandă

Numărul de comandă	268463 8
GTIN	4045197468475
Clasa articolului	21X

## Descriere

### Execuție:

Cu răcire interioară.  
Coadă cilindrică.

### Aplicație:

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

### Notă:

- **Alegeți razele la colț oricât de mari doriți.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bari).**

## Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 30
Ø nominal D	8 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	12 mm
Toleranța D a Ø de găurire	0/+0,22 mm
Plăcuță amovibilă Cod 268472 – 268496	WCHX 0401..
Lungime utilă L <sub>1</sub>	12 mm
Lungimea totală L	80 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 30	269028 30
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200