

Garant**CC.T 060202, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260140 HB7140-1
GTIN	4045197819017
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 060202 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmbător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	VM
Categorie	HB7140-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Aplicația principală	M

Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire