

**Garant****CC.T 060204, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260142 HB7140-1
GTIN	4045197819024
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CC.T 060204 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avans f: 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfărâmător de așchii	VM
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min

Categorie	HB7140-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire