

Garant
CC.T 09T304, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	260150 HB7140-1
GTIN	4045197819048
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 09T304 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

 Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	HB7140-1
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Sfârâmător de așchii	VM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire