

Garant**Sculă „5 în 1” pentru strunjit și găurit 1,5×D, pe stânga, Ø DC: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268464 15
GTIN	4045197470096
Clasa articolului	21X

Descriere**Execuție:**

Cu răcire interioară.

Coadă cilindrică.

Aplicație:

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

Notă:

- **Alegeți razele la colț oricât de mari doriți.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bari).**

Descriere tehnică

Toleranța D a Ø de găurire	0/+0,27 mm
Ø cozii D _s	20 mm
Plăcuță amovibilă Cod 268472 – 268496	WCHX 0703..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 33
Ø nominal D	15 mm
Lungime utilă L ₁	22,5 mm
Lungimea totală L	125 mm
Serie	”5 în 1”
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 33

269028 33

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500