

Garant**CC.T 09T308, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260152 HB7140-1
GTIN	4045197819055
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 09T308 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Sfârâmător de așchii	VM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7140-1

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire