

Garant**CC.T 120404, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260158 HB7140-1
GTIN	4045197819062
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 120404 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmbător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	VM
Categorie	HB7140-1
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire