

Garant**DC.T 11T308, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260361 HB7140-1
GTIN	4045197819123
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T308 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de aşchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7140-1
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min

Sfârâmător de așchii	VS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire