

Garant
DC.T 070204, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	260452 HB7140-1
GTIN	4045197819147
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 070204 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Sfârâmător de așchii	VM
Aplicația principală	M
Categorie	HB7140-1

Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire