

**Garant****DC.T 11T302, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 260458 HB7140-1 |
| GTIN               | 4045197819154   |
| Clasa articolului  | 21G             |

**Descriere**

DC.T 11T302 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmbător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 230 m/min**Descriere tehnică**

|   |                  |
|---|------------------|
| Condiție de tăiere                            | ușor întreruptă  |
| Categorie                                     | HB7140-1         |
| Rază la colț                                  | 0,2 mm           |
| Aplicația principală                          | M                |
| Avans $f$                                     | 0,1 - 0,3 mm/rot |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 60 - 230 m/min   |
| Sfărâmbător de așchii                         | VM               |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Adâncime de tăiere $a_p$        | 0,5 - 2,5 mm                       |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare                 |
| Materialul sculei               | Carbura                            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă       | DCMT 11T302                        |
| Numărul de schimbări / tășuri   | 2                                  |
| Toleranță                       | M                                  |
| Tip produs                      | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |