

Garant**DC.T 11T304, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260462 HB7140-1
GTIN	4045197819161
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T304 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7140-1
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	VM
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire