

**Garant**
**SCMT 09T304, Categorie: HB7140-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	260742 HB7140-1
GTIN	4045197819208
Clasa articolului	21G

### Descriere

SCMT 09T304 HB7140-1 Rază la colț: 0,4 mm  
 Categorie: HB7140-1  
 Sfărâmător de așchii: VS  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 260 m/min

### Descriere tehnică

Categorie	HB7140-1
Aplicația principală	M
Sfărâmător de așchii	VS
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 260 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,4 mm

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire