

**Garant****SC.T 120404, Categorie: HB7140-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	260765 HB7140-1
GTIN	4045197819260
Clasa articolului	21G

### Descriere

SC.T 120404 HB7140-1 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot

### Descriere tehnică

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M
Sfărâmător de așchii	VM
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7140-1

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire