

Garant
SC.T 120408, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	260766 HB7140-1
GTIN	4045197819277
Clasa articolului	21G

Descriere

SC.T 120408 HB7140-1 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	M
Categorie	HB7140-1
Sfărâmător de așchii	VM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm

Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire