

Garant**TCMT 110208, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260954 HB7140-1
GTIN	4045197819307
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 110208 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Categorie	HB7140-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Sfârâmător de așchii	VS
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110208
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire