

Garant**Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 A = 120, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302256 20
GTIN	4045197287984
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	20 mm
Ø D ₂	33 mm
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø exterior D	42 mm
Suport	SK 40 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere special fără filet interioare etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
	354240 20-32

Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 20-32 mm

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/20 mm

302416 32/20

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Unitate de fretare compactă Tip SU1

354210 SU1

Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm

354236 16,1-22

Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40

354225 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm

354235 16,1-22

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Unitate de răcire Tip CU1

354215 CU1

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

354240 12-20

Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere
12-20 mm

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat
pentru con ISO 40

308615 40