

**Garant**
**TC.T 16T304, Categorie: HB7140-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	260986 HB7140-1
GTIN	4045197819352
Clasa articolului	21G

### Descriere

TC.T 16T304 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

 Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot

 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 230 m/min

### Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Sfărâmător de aşchii	VM
Categorie	HB7140-1
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T304
Numărul de schimbări / tășuri	3
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire