

Garant**VBMT 110304, Categorie: HB7140-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261144 HB7140-1
GTIN	4045197819383
Clasa articolului	21G

Descriere

VBMT 110304 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Sfârâmător de așchii	VS
Categorie	HB7140-1
Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire